

Produkta datu lapa

Specifikācijas

k1 contact block



K1S5

- ❗ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 7. apr.

❗ Pakalpojuma beigu datums: 2020. gada 1. jūl.

❗ Pārtraukts

Galvenā

Produkta Sērija	Harmony K
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Cam switch body
Component Name	K1
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	12 A
Sub-Assembly Composition	Contact blocks + fixing plate
Cam Switch Function	Switch
Montāžas Vieta	Priekšā
Fiksācijas Režīms	Ø 22 mm hole
Bezel Material	Plastic

Papildinošs

[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V 3)IEC 60947-1
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
Rated Operational Power In W	10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fāzes IEC 947-3
[Ie] Rated Operational Current Ac	1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
Electrical Durability	1000000 cikli AC-15
Maximum Operating Rate	2,5 cikls/mn AC-21
Short-Circuit Current	10000 A
Short-Circuit Protection	20 A cartridge fuse gG
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV in isolating function
Contact Operation	Slow-break
Positive Opening	With
Electrical Connection	Captive screw clamp terminals elastīgs 2 x 1,5 mm²
Mehāniskā Izturība	1000000 cikli

Vide

Standards	CENELEC EN 50013
Product Certifications	CSA 240 V 1 hp 1 fāze
Aizsargparklājumus	TC
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-25...55 °C

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C
Shock Resistance	30 gn IEC 68-2-27
Vibration Resistance	5 gn 10...150 Hz)IEC 68-2-6
Overvoltage Category	Class II IEC 536
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP40 atbilst IEC 529

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	8 cm
1. Iepakojuma Platums	6,5 cm
1. Iepakojuma Garums	6,5 cm
1. Iepakojuma Svars	130 g

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja

✓	Nesatur Reach Svhc
✓	Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
✓	Nesatur Dzīvsudrabu
✓	Informācija Par Rohs Izņēmumiem Jā

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija