

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thermistor protection units, TeSys LT3, 250VAC 50/60Hz, 24VDC, 1NC, automatic reset

LT3SE00BD

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 23. apr.

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produkta Sērija	LT3
Ierīces Īsais Nosaukums	LT3SE
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Thermistor protection units
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V DC
Reset	Automatic reset

Papildinošs

Control Circuit Voltage Limits	0.8...1.25 Uc
Contacts Type And Composition	1 NC single voltage
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	5 A output control relay
[Ui] Rated Insulation Voltage	Output control relay 500 V AC
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50/60 Hz output control relay
Signalling Function	Bez
Vadības Veids	Automatic reset
Probe Interchangeability	Label mark A IEC 60034-11
Hold-In Power Consumption In W	1 W
Hold-In Power Consumption In Va	2,5 VA
Resistance	1500...1650 Ohm reset 2700...3100 Ohm tripping
Number Of Probes	0...6
Input Voltage	< 2.5 V 1500 Ohm) for probe < 7.5 V 4000 Ohm) for probe IEC 60034-11
Maximum Short Circuit Detection Resistance	20 Ohm
Condition Of Use	Connection of probes 400 m >1 mm² Connection of probes 300 m >0,75 mm²
[Uimp] Nominālais Impulsa Pretestības Spriegums	2,5 kV
Rated Power In Va	100 VA 220 V 500000 cikli
Breaking Capacity	2 A 24 V DC DC-13 3 A 250 V AC AC-16 6 A 120 V AC AC-16

Ir sniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadalī. Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Connections - Terminals	Strāvas ķēde cage type connector 1 0,75...2,5 mm²elastīgs with cable end Strāvas ķēde cage type connector 1 0,75...2,5 mm²ciets with cable end Strāvas ķēde cage type connector 1 1...2,5 mm²elastīgs without cable end Strāvas ķēde cage type connector 1 1...2,5 mm²ciets without cable end Strāvas ķēde cage type connector 2 0,75...2,5 mm²elastīgs with cable end Strāvas ķēde cage type connector 2 0,75...2,5 mm²ciets with cable end Strāvas ķēde cage type connector 2 1...2,5 mm²elastīgs without cable end Strāvas ķēde cage type connector 2 1...2,5 mm²ciets without cable end
Tightening Torque	0.8 N.m
Augstums	100 mm
Platums	22,5 mm
Dzīlums	100 mm
Neto Svars	0,22 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-8 IEC 60034-11 VDE 0660
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP20 atbilst VDE 0106
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C IEC 60068-2-2 -40...85 °C IEC 60068-2-2
Operating Altitude	<= 1500 m without derating in temperature > 1500...3000 m with derating in temperature
Vibration Resistance	1 gn 25...150 Hz IEC 60068-2-6 2.5 gn 2...25 Hz IEC 60068-2-6
Shock Resistance	5 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Electromagnetic Compatibility	Resistance to electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2 Resistance to fast transient level 3 IEC 61000-4-4 Surge resistance 1.2/50-8/20 level 4 IEC 61000-4-5 Susceptibility to electromagnetic fields level 3 IEC 61000-4-3 Immunity to microbreaks and voltage drops IEC 61000-4-11

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	10,3 cm
1. Iepakojuma Platums	10,3 cm
1. Iepakojuma Garums	2,5 cm
1. Iepakojuma Svars	117,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S02
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	36
2. Iepakojuma Augstums	15,0 cm
2. Iepakojuma Platums	30,0 cm
2. Iepakojuma Garums	40,0 cm
2. Iepakojuma Svars	4,523 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja

	Nesatur Dzīvsudrabu	
	Informācija Par Rohs Izņēmumiem	Jā
Reach Regula	REACH deklarācija	
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem	
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.	
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.	