

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multi9 - C60 UL489 - MCB - 3P - 1 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - ring term

MGN61422

- !

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2019. gada 7. maijs
- !

Pakalpojuma beigu datums: 2021. gada 31. maijs

!

Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta Nosaukums	Multi9 C60
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces Īsais Nosaukums	C60 UL489
Ierīces Pielietojums	Distribution
Polu Skaits	3P
Number Of Protected Poles	3
[In] Nominālā Strāva	1 A atbilstoši 25 °C
Tīkla Veids	AC
Atslēgšanas Tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes Kods	D
Breaking Capacity	10 kA AIR 480Y/277 V AC UL 489 10 kA AIR 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 5.2 10 kA Icu 480Y/277 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 480Y/277 V AC GB 14048.2
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2

Papildinošs

Tīkla Frekvence	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	480Y/277 V AC
Magnetic Tripping Limit	12 x In +/- 20 % AC
Limitation Class	3 EN/IEC 60947-2
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kVEN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Yes
Vadības Veids	Toggle
Lokālā Signalizēšana	ON/OFF indication
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	DIN sliede
9 Mm Atstarpe	6
Augstums	141 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	54 mm
Dziļums	68,7 mm
Neto Svars	0,33 kg
Krāsa	Pelēks
Mehāniskā Izturība	20000 cikli
Electrical Durability	10000 cikli
Provision For Padlocking	Padlockable
Connections - Terminals	Ring terminal top or bottom)
Tightening Torque	2 N.m top or bottom

Vide

Standarti	GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Produkta Sertifikācija	CSA CCC IEC UL
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3 EN/IEC 60947-2
Pārsprieguma Kategorija	IV
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % 55 °C
Darbības Augstums	2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	7,501 cm
1. Iepakojuma Platums	1,801 cm
1. Iepakojuma Garums	14,1 cm
1. Iepakojuma Svars	467,2 g

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.