

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wall mounted steel enclosure,
Spacial S3D, transparent door,
without mounting plate,
1200x600x300mm, IP66, IK08

NSYS3D12630T

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta Nosaukums	Spacial S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	1200 mm
Enclosure Nominal Width	600 mm
Enclosure Nominal Depth	300 mm
Durvju Tips	Glazed
Montāžas Plāksnes Pielietojums	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips	Standard
Installation Accessory Type	Wall-mounting
Device Composition	1 korpuss 1 door 1 lock 1 cable gland plate

Papildinošs

Body Type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Number Of Doors	Front face 1
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Slēdzenes Tips	3 points lock, 3 mm double-bar
Accessibility For Operation	Front
Removable Parts	Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm
Materiāls	Body: tērauda Door: steel and security glass
Produkta Virsmas Apdare	Epoxy-polyester powder
Colour	pelēks RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta Sertifikācija	DNV LR BV GL cUL UL
Neto Svars	32 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Electromagnetic Compatibility	Electromagnetic field immunity test
Nema Aizsardzības Pakāpe	NEMA 4X/13
Ik Degree Of Protection	IK08 IEC 62262
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	35,5 cm
1. Iepakojuma Platums	62 cm
1. Iepakojuma Garums	123,5 cm
1. Iepakojuma Svars	32 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	6
2. Iepakojuma Augstums	199 cm
2. Iepakojuma Platums	80 cm
2. Iepakojuma Garums	120 cm
2. Iepakojuma Svars	213 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei