

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wall mounted steel enclosure,  
Spacial S3D, transparent door,  
without mounting plate,  
400x300x200mm, IP66, IK08

NSYS3D4320T

## Galvenā

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Diapazons                       | Iekštelpu                                            |
| Produkta Nosaukums              | Spacial S3D                                          |
| Application                     | Daudzfunkcionāls                                     |
| Category                        | Compact enclosure                                    |
| Enclosure Nominal Height        | 400 mm                                               |
| Enclosure Nominal Width         | 300 mm                                               |
| Enclosure Nominal Depth         | 200 mm                                               |
| Durvju Tips                     | Glazed                                               |
| Montāžas Plāksnes Pielietojums  | Bez montāžas plāksnes                                |
| Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips | Standard                                             |
| Installation Accessory Type     | Wall-mounting                                        |
| Device Composition              | 1 korpuss<br>1 door<br>1 lock<br>1 cable gland plate |

## Papildinošs

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Body Type                   | Gutter-shaped front rail double sheet thickness<br>Single piece body |
| Number Of Doors             | Front face 1                                                         |
| Door Opening Side           | Reversible 120 °)                                                    |
| Slēdzenes Tips              | 3 mm double-bar lock                                                 |
| Accessibility For Operation | Front                                                                |
| Removable Parts             | Door by hinges<br>Cable gland plate ar skrūvēm                       |
| Materiāls                   | Body: tērauda<br>Door: steel and security glass                      |
| Produkta Virsmas Apdare     | Epoxy-polyester powder                                               |
| Colour                      | pelēks RAL 7035)                                                     |
| Standarti                   | IEC 62208                                                            |
| Produkta Sertifikācija      | BV<br>LR<br>cUL<br>UL<br>GL<br>DNV                                   |
| Neto Svars                  | 5,804 kg                                                             |

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Electromagnetic Compatibility | Electromagnetic field immunity test |
| Nema Aizsardzības Pakāpe      | NEMA 4X/13                          |
| Ik Degree Of Protection       | IK08 IEC 62262                      |
| Ip Aizsardzības Pakāpe        | IP66 atbilst IEC 60529              |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā Iepakojuma Vienības Tips | PCE      |
| Vienību Skaits 1. Iepakojumā   | 1        |
| 1. Iepakojuma Augstums         | 24,5 cm  |
| 1. Iepakojuma Platums          | 31,5 cm  |
| 1. Iepakojuma Garums           | 41 cm    |
| 1. Iepakojuma Svars            | 5,804 kg |
| Otrā Iepakojuma Vienības Tips  | PAM      |
| Vienību Skaits 2. Iepakojumā   | 56       |
| 2. Iepakojuma Augstums         | 181 cm   |
| 2. Iepakojuma Platums          | 100 cm   |
| 2. Iepakojuma Garums           | 120 cm   |
| 2. Iepakojuma Svars            | 335 kg   |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

# Ilgtspējības nodaļa

**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO<sub>2</sub> produktiem.

**Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība   RoHS/REACH

## Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem   [Jā](#)

## Sertifikācijas un standarti

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Regula                    | <a href="#">REACH deklarācija</a>                                                                                          |
| Es Rohs Direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                             |
| Ķīnas Rohs Regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a><br>Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme. |
| Vides Informācijas Publiskošana | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a>                                                                                   |
| Cirkularitātes Profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                              |