

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spacial SF enclosure with mounting plate - assembled - 1200x800x600 mm

NSYSF12860P

! Tiks pārtraukts

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 24. okt.
! Preces pirkšanas/pārdošanas pēdējais datums 2024. gada 30. sept.

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Extended Range	Spacial SF
Application	Daudzfunkcionāls
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Suitable enclosure
Enclosure Nominal Height	1200 mm
Enclosure Nominal Width	800 mm
Enclosure Nominal Depth	600 mm
Sadalnes Korpusa Stiprinājums	Floor-standing
Device Composition	2 sliding rails 4 mounting plate bracket 1 structure 1 door 1 locking system with handle door 1 rear panel 1 roof 1 mounting plate

Papildinošs

Structure Type	Formed from a single section Vertical uprights joined with top and bottom frames Perforated structure with a pitch of 25 mm Panels and doors built into the structure
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Door Type	Vienkāršs front
Montāžas Plāksnes Pielietojums	Plain
Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips	Without gland plate
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
Number Of Doors	Front 1
Accessibility For Operation	Front Rear Sides of enclosure
Removable Parts	Door ar skrūvēm hinge Mounting plate ar skrūvēm mounting plate bracket Rear panel ar skrūvēm Roof ar skrūvēm Mounting plate bracket ar skrūvēm Sliding rail ar skrūvēm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Materialiāls	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Door: lokšņu tērauds Panels: lokšņu tērauds Hinge: "Zamak" Rokturis: polyamide 6 with 30 % fibre glass
Produkta Virsmas Apdare	Epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure pelēks RAL 7035) Rokturis melns RAL 9005)
Neto Svars	105,226 kg

Vide

Standarti	IEC 62208
Nema Aizsardzības Pakāpe	NEMA 3R/12
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	69,0 cm
1. Iepakojuma Platums	84,5 cm
1. Iepakojuma Garums	133,0 cm
1. Iepakojuma Svars	93,0 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei