


# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Spacial SF enclosure without mounting plate - assembled - 2000x1000x400 mm

NSYSF201040

- !

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 24. okt.
- !

Preces pirkšanas/pārdošanas pēdējais datums 2024. gada 30. sept.

! Tiks pārtraukts

### Galvenā

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                      | Iekštelpu                                                                                                                           |
| Extended Range                 | Spacial SF                                                                                                                          |
| Application                    | Daudzfunkcionāls                                                                                                                    |
| Produkta Vai Sastāvdaļas Veids | Suitable enclosure                                                                                                                  |
| Enclosure Nominal Height       | 2000 mm                                                                                                                             |
| Enclosure Nominal Width        | 1000 mm                                                                                                                             |
| Enclosure Nominal Depth        | 400 mm                                                                                                                              |
| Sadalnes Korpusa Stiprinājums  | Floor-standing                                                                                                                      |
| Device Composition             | 2 sliding rails<br>4 mounting plate bracket<br>1 structure<br>1 door<br>1 locking system with handle door<br>1 rear panel<br>1 roof |

### Papildinošs

|                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure Type                  | Formed from a single section<br>Perforated structure with a pitch of 25 mm<br>Vertical uprights joined with top and bottom frames<br>Panels and doors built into the structure |
| Door Opening Side               | Reversible 120 °)                                                                                                                                                              |
| Door Type                       | Vienkāršs front                                                                                                                                                                |
| Montāžas Plāksnes Pielietojums  | Bez montāžas plāksnes                                                                                                                                                          |
| Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips | Without gland plate                                                                                                                                                            |
| Lock Type                       | 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door                                                                                                                   |
| Number Of Doors                 | Front 1                                                                                                                                                                        |
| Accessibility For Operation     | Sides of enclosure<br>Rear<br>Front                                                                                                                                            |
| Removable Parts                 | Door ar skrūvēm hinge<br>Rear panel ar skrūvēm<br>Roof ar skrūvēm<br>Mounting plate bracket ar skrūvēm<br>Sliding rail ar skrūvēm                                              |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialiāls            | Frame: galvanised steel<br>Uprights: galvanised steel<br>Door: lokšņu tērauds<br>Panels: lokšņu tērauds<br>Hinge: "Zamak"<br>Rokturis: polyamide 6 with 30 % fibre glass |
| Produkta Virsmas Apdare | Epoxy-polyester powder                                                                                                                                                   |
| Colour                  | Enclosure pelēks RAL 7035)<br>Rokturis melns RAL 9005)                                                                                                                   |
| Neto Svars              | 121,9 kg                                                                                                                                                                 |

## Vide

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Standarti                | IEC 62208              |
| Nema Aizsardzības Pakāpe | NEMA 3R/12             |
| Ip Aizsardzības Pakāpe   | IP55 atbilst IEC 60529 |
| Ik Degree Of Protection  | IK10 IEC 62262         |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā Iepakojuma Vienības Tips | PCE      |
| Vienību Skaits 1. Iepakojumā   | 1        |
| 1. Iepakojuma Augstums         | 49,0 cm  |
| 1. Iepakojuma Platums          | 105,0 cm |
| 1. Iepakojuma Garums           | 213,0 cm |
| 1. Iepakojuma Svars            | 108,5 kg |
| Otrā Iepakojuma Vienības Tips  | PAL      |
| Vienību Skaits 2. Iepakojumā   | 2        |
| 2. Iepakojuma Augstums         | 213,0 cm |
| 2. Iepakojuma Platums          | 105,0 cm |
| 2. Iepakojuma Garums           | 98,0 cm  |
| 2. Iepakojuma Svars            | 217,0 kg |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Ilgtspējības nodaļa



**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO<sub>2</sub> produktiem.

**Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība   RoHS/REACH

### Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem   [Jā](#)

### Sertifikācijas un standarti

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Regula                    | <a href="#">REACH deklarācija</a>                                                                                          |
| Es Rohs Direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                             |
| Ķīnas Rohs Regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a><br>Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme. |
| Vides Informācijas Publiskošana | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a>                                                                                   |
| Cirkularitātes Profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                              |