

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, orange, 70mm, integral flash discharge tube, 5joule, 120V AC

XVBC6G5

Galvenā

Produkta Sērija	Harmony XVB Universal
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Indicator bank
Bākas Vai Indikatoru Vienības Veids	Illuminated unit
Signāla Veids	Zibēņo
Mounting Diameter	70 mm
Component Name	XVBC
Materiāls	Polikarbonāts
Gaismas Avots	Integral flash discharge tube, apelsīns
Bulb Type	Flash discharge tube
[Us] Nominālais Barošanas Spriegums	120 V AC
Flash Energy	5 Dž

Papildinošs

Assembly Style	Customer assembly, up to 5 units
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm² with cable end
[Ui] Rated Insulation Voltage	250 V IEC 60947-1
Nominal Voltage Limit	0.85...1.1 Un IEC 60947-5-1
Current Consumption	< 140 mA AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV IEC 60947-1
Mirgošanas Biežums	1 Hz
Cad Overall Width	70 mm
Cad Overall Height	157 mm
Cad Overall Depth	70 mm
Neto Svars	0,28 kg

Vide

Produkta Sertifikācija	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standarti	IEC 60947-5-1
Aizsargparklājumus	TC

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadalītu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāziet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C
Electrical Shock Protection Class	Class I on support tube IEC 61140 II klase on base unit IEC 61140
Ip Degree Of Protection	IP65 on fixing base XVBZ0. IEC 60529 IP66 on base unit IEC 60529
Nema Degree Of Protection	Type 4X UL indoor)

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	20 cm
1. Iepakojuma Platums	9 cm
1. Iepakojuma Garums	9 cm
1. Iepakojuma Svars	276 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	12
2. Iepakojuma Augstums	30 cm
2. Iepakojuma Platums	30 cm
2. Iepakojuma Garums	40 cm
2. Iepakojuma Svars	3,781 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti


Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Dimensions Drawings

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06