



## Main

Range of product	Harmony XB6
Product or component type	Head for selector switch
Device short name	ZB6
Bezel material	Plastic
Mounting diameter	16 mm
Sale per indivisible quantity	1
Shape of signaling unit head	Rectangular
Type of operator	stay put
Operator profile	Black standard handle
Operator position information	2 positions 90°

## Complementary

CAD overall width	24 mm
CAD overall height	18 mm
CAD overall depth	43 mm
Net weight	0,018 kg

## Environment

Protective treatment	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Electrical shock protection class	Class II conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP65 IEC 60529
NEMA degree of protection	NEMA 13 conforming to UL 50 NEMA 4 conforming to UL 50 NEMA 4X conforming to UL 50 NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94

NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94  
NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94

Standards	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Product certifications	CCC CSA UL GOST
Vibration resistance	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27

## Packing Units

Vienību tips iepakojumā 1	PCE
Vienību skaits iepakojumā 1	1
Iepakojuma 1 svars	10 g
Iepakojuma 1 augstums	2,5 cm
Iepakojuma 1 platums	3 cm
Iepakojuma 1 garums	5,5 cm
Vienību tips iepakojumā 2	S01
Vienību skaits iepakojumā 2	60
Iepakojuma 2 svars	825 g
Iepakojuma 2 augstums	15 cm
Iepakojuma 2 platums	15 cm
Iepakojuma 2 garums	40 cm

## Offer Sustainability

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu</a>

## Contractual warranty

Garantija	18 months
-----------	-----------