



ⓘ No disponible.
Contacta a tu vendedor.

Principal

Gama	Kaedra
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de armario	Mini envolvente para dispositivos modulares
Accesorios incluidos con el envolvente	1 kit de marcado
Descripción de la placa de montaje	Con ranuras

Opcionales

Montaje de armario	Superficie
Número de módulos de 18 mm por fila	3
Número total de módulos de 18 mm	3
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 marking kit
Tipo de carátula	Transparente
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	DIN
Número de troquelados PG ISO	1
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envolvente	Self-extinguishing polymer
Anchura	80 mm
Altura	150 mm
Profundidad	98 mm
Profundidad interna	56 mm
Color	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Ambiente

Normas	IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50102 IEC 60695-2-1 EN 50262
Resistencia al fuego	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	255 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	10 cm
Paquete 1 Largo	15 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	5.425 kg
Paquete 2 Altura	35 cm
Paquete 2 Ancho	23 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	480
Paquete 3 Peso	142.2 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------