

Ficha técnica del producto

Especificaciones



DIO DROP MB+ ALIMENTACIÓN CA 2 CANALES

140CRA21210

! Descatalogado el: 20 feb 2023

! Fuera de servicio el: 20 feb 2024

! Disponible a través de servicios Schneider

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Interface de queda DIO

Opcionales

Número De Puertos Serie	1 único
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	115/230 V AC
Límites Tensión Alimentación	85...276 V
Frecuencia De Alimentación	47...63 Hz
Corriente De Alimentación	0.2 A 115 V 0.4 A 230 V
Corriente De Entrada	10 A 115 V 20 A 230 V
Potencia Nominal En Va	50 VA
Fusible Asociado	1.5 A
Tensión De Salida	5,1 V
Corriente De Salida Nominal	3 A
Corriente De Carga	0 A
Protección Contra Cortocircuito	Con
Protección Contra Sobreintensidad	Com
Words De E/S	30 E/32 S
Placa Mãe Típica	16 posições 6 posições 3 posições 2 posições 4 posições 10 posições
Inicialização Do Diagnóstico	Endereço RAM Soma de verificação RAM
Tempo De Execução Do Diagnóstico	Endereço RAM RAM Soma de verificação
Disipación De Potencia En W	11 W
Conexiones - Terminales	Bloco terminal, 7 polos
Formato De Módulo	Estándar

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m
Tratamiento De Protección	TC
Normas	UL 508
Certificaciones De Producto	GOST C-Tick UL DNV CSA Clase 1 División 2

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.800 cm
Paquete 1 Ancho	16.400 cm
Paquete 1 Longitud	31.800 cm
Paquete 1 Peso	708.000 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)