


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bobina de disparo MX or XF - 24..30 V CC/CA 50/60 Hz

33659

### Principal

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | ComPacT                                                                       |
| Gama De Producto                     | ComPacT NS630b...1600 new generation<br>ComPacT NS1600b...3200 new generation |
| Nombre Corto Del Dispositivo         | MX                                                                            |
| Tipo De Producto O Componente        | Bobina de disparo                                                             |
| Aplicación Del Dispositivo           | Control                                                                       |
| Tipo De Bobina De Disparo            | Bobina de apertura<br>Liberación instantánea de tens                          |
| Tipo De Control                      | Estándar                                                                      |
| [Uc] Tensión Del Circuito De Control | 24 V CA 50 Hz<br>24...30 V DC                                                 |
| Modo De Montaje Del Disyuntor        | Fijo                                                                          |
| Compatibilidad De Gama               | Compact Compact NS630b...1600<br>Compact Compact NS1600b...3200               |

### Opcionales

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbral Operativo                         | 0,7...1,1 x Un apertura                                                                                                                                     |
| Tiempo Respuesta                         | 50 ms +/- 10 % Compact NS630b...1600<br>50 ms +/- 10 % Compact NS1600b...3200<br>55 ms +/- 10 % Masterpact NT<br>70 ms +/- 10 % Masterpact NW               |
| Suministros De Potencia De Mantenimiento | 4,5 VA                                                                                                                                                      |
| Categoría De Accesorio/Componente        | Spare part Masterpact NT<br>Spare part Masterpact NW<br>Spare part ComPacT NS630b...1600 new generation<br>Spare part ComPacT NS1600b...3200 new generation |

### Unidades embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3.3 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6.0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.4 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 150.0 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10      |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 2 Altura                   | 9.0 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 18.5 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 13.2 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 1.57 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 120       |
| Paquete 3 Altura                   | 30.0 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30.0 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 40.0 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 19.303 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |