

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conector, Canalis KB, 10A, polaridad L+N+PE, selección de fase, conexión directa, no cableado, protocolo DALI compatible

KBC10DCB20

Principal

Gama	Canalis
Tipo De Oferta	Classic Control system
Tipo De Producto O Componente	Conector
Aplicación Del Dispositivo	Iluminación Tomas de corriente de distribución
Compatibilidad De Gama	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	10 A 35 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230...240 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI
Polaridad De La Unidad De Derivación	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Tipo De Conector De La Unidad De Derivación	Con selección de fase

Opcionales

Color	Crema RAL 9001
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V
Tipo De Protección	Sin protección
Anchura	1 m
Profundidad	62 mm
Altura	60 mm
Peso Del Producto	65 g
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP55 EN/IEC 60529
------------------------	-------------------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.000 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	11.500 cm
Paquete 1 Peso	66.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12.500 cm
Paquete 2 Ancho	13.600 cm
Paquete 2 Longitud	32.000 cm
Paquete 2 Peso	802.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	500
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	40.075 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Pvc

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas