

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Transf intensidad tropicalizado DIN 800/5 para cables d 40 - barras 12x50 20x40

METSECT5MD080

### Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 8 VA Clase 1 12 VA
[In] corriente nominal	800 A

### Opcionales

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	800/5
[Ith] corriente térmica convencional	48 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip Tornillo de bloqueo aislado  Canalización Placa de montaje Carril DIN
Anchura	Exterior 70 mm
Altura	Exterior 95 mm
Profundidad	Frame 45 mm Total 65 mm
Diámetro	40 mm
Peso del producto	0.369 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV

Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
Diámetro exterior del cable	40 mm
Apertura de barras	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
Sellado	Sin

## Ambiente

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Paquete 1 Peso	370 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	10.801 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Reemplazo(s) recomendado(s)