

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Resistencia calefactora ClimasyS PTC, 20 W, 12-24 V aislada

NSYCR20WU1C

Principal

Gama	ClimasyS
Nombre Del Producto	ClimasyS CU
Tipo De Producto O Componente	Calefactor de resistencia
Rango De Potencia	20 W
Tensión De Entrada	12...24 V DC
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	4 terminales de tornillo 2,5 mm²

Opcionales

Posición De Funcionamiento	Vertical
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Certificaciones De Producto	VDE
Material	Cuerpo aluminio extruido Tapa plástico
Altura	Externo 98 mm
Anchura	Externo 38 mm
Profundidad	Externo 75 mm
Condiciones De Uso	Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado
Modo De Fijación	Por clips
Tipo De Montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	11 cm
Paquete 1 Peso	204 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	20 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.04 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas