


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armario Spacial SF sin placa de montaje - montado - 1.400 x 600 x 400 mm

NSYSF14640

Principal

Gama	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Altura Nominal Del Armario	1400 mm
Anchura Nominal Del Armario	600 mm
Profundidad Nominal Del Armario	400 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición De Equipos	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta puerta 1 panel posterior 1 techo

Opcionales

Tipo De Estructura	Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura Estructura perforada con un paso de 25 mm
Apertura De Puerta	Reversible 120 °
Tipo De Puerta	Ciego frontal
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
Número De Puertas	Frontal 1
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal Laterales del armario Parte trasera
Piezas Extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos
Material	Marco acero galvanizado Montantes acero galvanizado Puerta chapa de acero Paneles chapa de acero Bisagra zamak Maneta poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Acabado De Superficie	polvo de eproxy-poliéster
Color	Armario gris RAL 7035 Maneta negro RAL 9005
Peso Del Producto	68.9 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grado Nema	NEMA 3R/12
Grado De Protección Ip	IP55 IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 IEC 62262

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49.0 cm
Paquete 1 Ancho	64.5 cm
Paquete 1 Longitud	153.0 cm
Paquete 1 Peso	64.0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	153.0 cm
Paquete 2 Ancho	65.0 cm
Paquete 2 Longitud	98.0 cm
Paquete 2 Peso	128.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas