

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja ABS IP 66 IK 07 Int.AI150
An105 L80 Ext.AI164 An121 L87
tapa opaca AI20

NSYTBS16128

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa TBS
Aplicación Del Dispositivo	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	164 mm
Anchura	121 mm
Profundidad	87 mm
Altura Interna	150 mm
Anchura Interna	105 mm
Profundidad Interna	80 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición De Equipos	1 cuerpo 1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad Por Juego	Juego de 2
Tipo De Cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo De Carátula	Cubierta ciega baja
Fijación De Cubierta	Tornillos de plástico
Tipo De Cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas Extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Opcionales

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Color	gris RAL 7035
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	TÜV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Grado De Protección Ip	IP66 NEMA 4.4X
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Operating Temperature	-25...60 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0.32 kg
-------------------	---------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.7 cm
Paquete 1 Ancho	12.1 cm
Paquete 1 Longitud	16.4 cm
Paquete 1 Peso	320 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	384
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	135 cm
Paquete 2 Peso	135 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas