



Principal

Gama de producto	AccuSine
Nombre del producto	AccuSine PCS+
Tipo de producto o componente	Active harmonic filter

Opcionales

Network type	3P
Network configuration	3 o 4 cables
Tensión de red	380...480 V AC
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto sensing
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
Neutral correction	Not provided
RMS output current rating	120 A
Potencia reactiva	100 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating modes	Power factor correction Harmonic cancellation Mains current balancing
Installation location	Interior
Montaje de armario	Montaje en pared
Tipo de protección	Sin protección
Heat dissipation	Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
Compatibilidad electromagnética	Conducted EMC, class A conforming to EN 61000-6-4
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Inferior

Ambiente

Enclosure degree of protection	IP00
Características ambientales	Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3 Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3

Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3
Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3

Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % per 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C maximum with current derating of 2 % per °C
Humedad relativa	0...95 %
PCBA protection	Conformal coated
Normas	EN 61000-6-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 60947-1 EN 60439-1
Certificaciones de producto	CE CULus DNV-GL RCM ABS
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	110 kg
Altura	1400 mm
Anchura	421 mm
Color	Light grey (RAL 7035)
Profundidad	384 mm

Packing Units

Paquete 1 Peso	387.821 kg
Paquete 1 Altura	0.705 m
Paquete 1 ancho	0.737 m
Paquete 1 Largo	1.733 m

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------