

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Active harmonic filter - 300 A 380..480 V AC - IP00 enclosure

PCSP300D5IP00

Principal

Gama de producto	AccuSine 4LS
Nombre del producto	AccuSine PCSn
Tipo de producto o componente	Enlace activo

Opcionales

Network type	3P
Network configuration	3 o 4 cables
Tensión de red	380...480 V CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
Neutral correction	No provisto
RMS output current rating	300 A
Potencia reactiva	249 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Operating modes	Calefacción A mano Tracción
Installation location	Interior
Montaje de armario	Montaje en pared
Tipo de protección	Sin protección
Heat dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	EMC conducida Clase A EN 61000-6-4
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Inferior

Ambiente

Enclosure degree of protection	IP00
Características ambientales	En funcionamiento 3C2 IEC 60721-3-3 En funcionamiento 3S2 IEC 60721-3-3 Almacenamiento 3C3 IEC 60721-3-3 Almacenamiento 3S3 IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad relativa	0...95 %
PCBA protection	Conformal coated
Normas	EN 60439-1 EN 61000-6-4 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 508 CSA C22.2 No 14 UL 60947-1
Certificaciones de producto	CE DNV-GL RCM cULus ABS
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	220 kg
Altura	1560 mm
Anchura	582 mm
Color	Gris claro RAL 7035
Profundidad	438 mm

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	286 kg
Paquete 1 Altura	71.2 cm
Paquete 1 ancho	73.5 cm
Paquete 1 Largo	174.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P2M
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	306 kg
Paquete 2 Altura	85 cm
Paquete 2 Ancho	120 cm
Paquete 2 Largo	200 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
