

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ETH SWITCH 6TX/2FX MM BASICO

TCSESB083F2CU0

! Descatalogado el: 16 nov 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2025

! Disponible a través de servicios Schneider

Principal

Gama De Producto	ConneXium
Tipo De Producto O Componente	Cnmtdor gstdo TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Puerto Ethernet	10/100BASE-TX 6 cable cobre 100BASE-FX 2 fibra ópt.
Número Máximo De Conmutadores En Cascada	Ilimitado
Cybersecurity	Role-based access control

Opcionales

Tipo De Conexión Integrada	RJ45 blindado cable cobre SC dúplex fibra ópt.
Medio De Soporte De Transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E fibra ópt. Fibr ópt multimodo cable cobre
Distancia De Cables Entre Dispositivos	100 m cable cobre
Longitud Fibra Óptica	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Atenuación	0...11 dB 62,2/125 µm 0...8 dB 50/125 µm
Servicio Ethernet	Configuración por serv. web Filtro multicast Control flujo datos IGMP Snooping SNMP-Traps e SYSLOG
Servicio De Comunicación	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Espelhamento de porta
Tempo De Execução Do Diagnóstico	Signal contact Self test
Número Máximo De Conmutadores En Anillo	50
Redundancia	HiPER ring RSTP

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Us] Tensión De Alimentación	12...24 V
Límites De Tensión De Alimentación	9.6...32 V SELV CC
Consumo De Potencia En W	8 W
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Conector extraíble 6 vías alimentación
Tipo De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marcado	CE UL RCM ((**))
Función Disponible	Caja de grifo
Señalizaciones En Local	1 color LED dual verde/amarillo fuentes aliment P1 P2 1 LED rojo Fallo 1 color LED dual verde/amarillo ring manager 1 LED verde stand-by 1 color LED dual verde/amarillo diagnóstico do canal Device status ((**))
Salida De Alarma	2 SPDT 1 A
Función De Alarma	Fallo de alimentación Data link status Switch fault Redundancy ring fault Switch fault Incorrect configuration Temperature threshold
Sistema Cables Ethernet	Conm. TF
Anchura	74 mm
Altura	131 mm
Profundidad	111 mm
Peso Del Producto	0.41 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	10...95 % sin condensación
Grado De Protección Ip	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 508 EN/IEC 61131
Certificaciones De Producto	CE UL RCM

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.300 cm
Paquete 1 Ancho	16.100 cm
Paquete 1 Longitud	23.300 cm
Paquete 1 Peso	596.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03

Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.742 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil