

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RED STROBE BEACON INTEGRAL LED 120VAC

XVEL6G4

! Descatalogado el: 9 ago 2021

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVE Optimum
Tipo De Producto O Componente	Baliza completa iluminada
Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc	1 uni base 1 unidad iluminada 1 cub fija tornillo 1 base fija corta
Tipo Señalización	Parpadeo
Nombre De Componente	XVE
1 Tubo De Neón	Tubo de descarga flash integral rojo
Tipo De Bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	120 V AC

Opcionales

Diámetro De Montaje	70 mm
Energía Flash	1 J
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
Marcado	CE
Protección Contra Cortocircuitos Y Sobrecargas	0.16 A
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V IEC 60947-1
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	< 35 mA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV IEC 60947-1
Frecuencia De Parpadeo	1 Hz
Anchura Global Cad	70 mm
Altura Global Cad	129 mm
Fondo Global Cad	70 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso Del Producto	0.27 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certificaciones De Producto	CCC CSA UL
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I montaje tubo de aluminio IEC 61140 Clase I montaje tubo de plástico IEC 61140
Tratamiento De Protección	TC
Grado De Protección Ip	IP40 cualquier posición excepto la vertical IEC 60529 IP42 posición vertical IEC 60529

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	