

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pilot light, Harmony XVL, plastic, green, 8mm, protruding LED, faston connectors, 24V DC

XVLA133

! Descatalogado el: 9 ago 2021

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVL
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto LED con bisel negro
Nombre De Componente	XVL
Diámetro De Montaje	8 mm
Fuente De Luz	LED sobresaliente
Color Del Bloque De Luces	Verde
Tipo De Protección	Resistor de reactancia integral Incluido mediante diodo
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24 V
Grado De Protección Ip	IP40 IEC 60529 IP40 NF C 20-010

Opcionales

Tipo De Circuito De Alimentación	CC
Conexiones - Terminales	Etq. p. conect. Faston 2.8 x 0.5 mm Etq. p. conect. soldadura
Consumo De Corriente	18 mA
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	50 V IEC 60947-1
Durabilidad De Bombilla	100000 h
Límite De Tensión Nominal	0,8-1,1 Un
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Altura	12 mm
Anchura	12 mm
Profundidad	34 mm
Peso Del Producto	0.003 kg

Ambiente

Certificaciones De Producto	CSA UL
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Categoría De Sobretensión	Clase 3 IEC 60536
	Clase 3 NF C 20-030

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.2 cm
Paquete 1 Ancho	1.2 cm
Paquete 1 Longitud	4.2 cm
Paquete 1 Peso	3.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3.0 cm
Paquete 2 Ancho	10.0 cm
Paquete 2 Longitud	11.0 cm
Paquete 2 Peso	31.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15.0 cm
Paquete 3 Ancho	15.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	509.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas