Ficha técnica del producto

Especificaciones

red strobe / black ring 0.6j 230Vac

XVPC6M4

Descatalogado el: 30 jun 2015

Fuera de servicio el: 31 dic 2015

Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVP Universal
Tipo De Producto O Componente	Banco de indicadores
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad iluminada con anillo de fijación negro
Tipo Señalización	Parpadeo
Diámetro De Montaje	50 mm
Nombre De Componente	XVPC
Material	Policarbonato y poliamida
1 Tubo De Neón	Tubo de descarga flash integral rojo
Tipo De Bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	230 V AC
Energía Flash	0.6 J

Opcionales

Estilo De Conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
Marcado	CE
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V IEC 60947-1
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	<= 11 mA AC
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV IEC 60947-1
Frecuencia De Parpadeo	0.6…2 Hz
Vida De Servicio En Horas	1000 h -25…50 °C
Anchura Global Cad	56 mm
Altura Global Cad	65 mm
Fondo Global Cad	56 mm
Peso Del Producto	0.115 kg

Ambiente

Certificaciones De Producto	cULus
Normas	EN/IEC 60947-5-1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 IEC 60529

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months