

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rotating beacon, Harmony XVR,
84mm, orange, without buzzer,
24V AC DC

XVR08B05

! Descatalogado el: 9 ago 2021

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVR
Tipo De Producto O Componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización De Sonido	Sin
Nombre Corto Del Dispositivo	XVR
Diámetro De Montaje	84 mm
Grado De Protección Ip	IP65 con accesorio IEC 60529 333 IEC 60529
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA/CC
1 Tubo De Neón	LED de alta luminosidad naranja

Opcionales

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): parte del cuerpo PC: globo
Anchura Global Cad	84 mm
Fondo Global Cad	84 mm
Peso Del Producto	0.3 kg
Marcado	CE
Montaje De Producto	By 3 M4 screws ((*))
Límites De Tensión De Alimentación	19...30 V CC 21.6...26.4 V AC
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	0.8 kV
Consumo De Corriente	125 mA
Frecuencia De Parpadeo	2.3 Hz
Capacidad De Conexión De La Abrazadera	0.83 mm²
Calibre Awg	AWG 18
Longitud De Cable	500 mm

Ambiente

Normas	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificaciones De Producto	UL
Tratamiento De Protección	TC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase II IEC 61140

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.5 cm
Paquete 1 Ancho	10.0 cm
Paquete 1 Longitud	10.0 cm
Paquete 1 Peso	393.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.051 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil