

Ficha técnica del producto

Especificaciones



120mm Rotating Mirror Orange 24VAC-DC ((*))

XVR12B05

- ❗ Descatalogado el: 16 nov 2023
- ❗ Fuera de servicio próximamente el: 31 dic 2025

❗ Disponible a través de servicios Schneider

Principal

Gama De Producto	Harmony XVR
Tipo De Producto O Componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización De Sonido	Sin
Nombre Corto Del Dispositivo	XVR
Diámetro De Montaje	120 mm
Grado De Protección Ip	333 IEC 60529
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA/CC
1 Tubo De Neón	LED de alta luminosidad naranja

Opcionales

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): parte del cuerpo AS: globo
Anchura Global Cad	120 mm
Fondo Global Cad	120 mm
Peso Del Producto	0.5 kg
Marcado	CE
Montaje De Producto	By 3 M5 screws
Límites De Tensión De Alimentación	19...30 V CC 21.6...26.4 V AC
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	0.8 kV
Consumo De Corriente	125 mA
Frecuencia De Parpadeo	2.3 Hz
Capacidad De Conexión De La Abrazadera	0.83 mm²
Calibre Awg	AWG 18
Longitud De Cable	400 mm

Ambiente

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase II IEC 61140

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	14.2 cm
Paquete 1 Longitud	19.5 cm
Paquete 1 Peso	637 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6.436 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil