

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Beacon, No buzzer, DC 12~24V, Orange (*)

XVR3B05

! Descatalogado el: 12 may 2023

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVR
Tipo De Producto O Componente	Baliza
Nombre Corto Del Dispositivo	XVR3 (*)
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad LED
Diámetro De Montaje	100 mm
1 Tubo De Neón	LED naranja
Aplicación Del Dispositivo	Automated guided vehicle (AGV) (*) Bulldozer (*) Forklift (*)

Opcionales

Tipo Señalización	Parpadeo Rotating (*) Blinking (*)
Estilo De Conjunto	Ya montado
Material	PC (polycarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) (*): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) (*): base
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	12...24 V CC
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	10..0,30 V DC
Corriente De Entrada	3 A
Consumo De Potencia En W	2.8 W
Marcado	CE
Dirección De Instalación	Upright (*) indoor (*) Sideways (*) indoor (*) Inverted (*) indoor (*) Upright (*) outdoor (*)
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Consumo De Corriente	3000 mA
Longitud	100 mm
Anchura	100 mm
Altura	139 mm
Peso Del Producto	0.484 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C
Humedad Relativa	35...85 % sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	4.6 gn ((*)) sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) inverted ((*)) 7.1 gn ((*)) upright ((*))
Grado De Protección Ip	IP65 upright ((*)) 333 sideways ((*)) 333 inverted ((*))

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.85 cm
Paquete 1 Longitud	18.5 cm
Paquete 1 Peso	640.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	29.44 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Conforme	Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	