

Ficha técnica del producto

Especificaciones



sirena - 2 tonos - 106 dB - blanco - IP53

XVS10BMW

Principal

Gama De Producto	Harmony XVS
Tipo De Producto O Componente	Sirena
Nombre Corto Del Dispositivo	XVS
Color	Blanco
Tipo Señalización	2 tonos sirena
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	12 V CA/CC 24 V CA/CC
Nivel De Ruido	106 dB tono continuo o intermitente 1 m

Opcionales

Material	PC: cuerpo
Peso Del Producto	0.8 kg
Marcado	CE
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	0.8 kV
Consumo De Corriente	300 mA 24 V 500 mA
Capacidad De Conexión De La Abrazadera	<= 1 x 1.5 mm²
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Cable 6.5...8.5 mm
Anchura	114 mm
Altura	114 mm
Profundidad	153.2 mm

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...50 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase II EN/IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP53

Unidades embalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.500 cm
Paquete 1 Ancho	14.000 cm
Paquete 1 Longitud	14.000 cm
Paquete 1 Peso	1.032 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	9.698 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	32
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	49.792 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
-------------------	---

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
-------------------------	--

Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
------------------------	---

Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---