

Ficha técnica del producto

Especificaciones



white flush pushbutton head Ø22
spring return "MARCHE"

ZB4BA1427

! Descatalogado el: 29 ene 2021

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabezal para pulsador sin iluminación
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal negro
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round (**)
Tipo De Operario	retorno por resorte
Perfil De Operador	Blanco empotrable negro MARCHE

Opcionales

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Fondo Global Cad	28 mm
Endurancia Mecánica	10000000 ciclos
Flechas Salientes	C1 9 sencilla montaje frontal C2 9 sencilla y doble montaje frontal C11 3 sencilla montaje frontal C15 1 sencilla montaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elementos básicos

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Class I IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 50102

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Normas	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
---------------	---

Certificaciones De Producto	LROS (Lloyds register of shipping) CSA GL BV DNV Registrado por UL
------------------------------------	---

Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
--------------------------------------	-------------------------------

Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
----------------------------------	--

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------