

Ficha técnica del producto

Especificaciones



controlador de joystick Ø 22, 1NA
de posición fija bidireccional por
dirección

ZD5PA12

! Descatalogado el: 20 oct 2020

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para controlador de mando
Nombre Corto Del Dispositivo	ZD5
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round ((*))
Tipo De Operario	queda quieto
Perfil De Operador	eje de funcionamiento largo de 54 mm
Información Dirección Operador	2 direcciones

Opcionales

Anchura Global Cad	30 mm
Altura Global Cad	47 mm
Fondo Global Cad	85 mm
Peso Del Producto	0.022 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Endurancia Mecánica	1000000 ciclos
Presentación Del Dispositivo	Elementos básicos

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase II IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 50102

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL GL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.8 cm
Paquete 1 Ancho	3.4 cm
Paquete 1 Longitud	5.4 cm
Paquete 1 Peso	36.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De
Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.