

Productinformatieblad

Specificaties



Zijpaneel - IP30 - Reserveonderdeel Prisma G 6 modules

01040

 Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

 Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430010401

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G
Product Or Component Type	Zijpaneel
Categorie Toebehoren	Reserveonderdeel Kasttoebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Beschrijving Behuizing/ Cel	Aan de wand gemonteerde kast
Montagezone	Zijkant
Aantal Verticale Modules	6

Complementair

Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Oppervlakte Afwerking	Glanzend Epoxypolyester met structuur
Colour	Wit (RAL 9001)
Speciale Kleuropties	Ja
Width	200 mm
Height	325 mm
Depth	180 mm
Net Weight	0,65 kg
Quantity Per Set	Set van 1

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP30
Ik-Beschermingsgraad	IK07 IK08

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	20,5 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	796,0 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	66
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	54,9 kg
Package 3 Height	80 cm

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- ☒ Reach Vrij Van Svhc
- ☒ Vrij Van Giftige Zware Metalen
- ☒ Kwikvrij
- ☒ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)
- ☒ Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur