


Productinformatieblad

Specificaties



Rechtopstaande plaat - IP30 - Reserveonderdeel Prisma G 21 modules

01255

 Niet meer leverbaar sinds: 8 mrt 2022

 Niet meer leverbaar

EAN Code: 3606480362453

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G
Product Or Component Type	Frontkapsteun stijl
Categorie Toebehoren	Reserveonderdeel Montage toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Ip-Beschermingsgraad	IP30

Complementair

Beschrijving Behuizing/ Cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
Aantal Verticale Modules	21
Quantity Per Set	Set van 2
Height	35 mm
Width	1050 mm
Depth	11 mm
Net Weight	1,24 kg
Materiaal	Staal
Oppervlakte Afwerking	Mat Glad
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Colour	Wit (RAL 9001)

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	104 cm
Package 1 Weight	1,25 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product