



Grondplaat - Accessoires - CVS/
NSX/Vigi100-250 Verticaal Vast +
Draaibediening

03041

Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430030416

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G
Product Or Component Type	Montageplaat
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Beschrijving Behuizing/ Cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Geïnstalleerd Apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
Beschrijving Polen	4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie
Staat Van Gebruik Van Kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal Verticale Modules	9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
Standards	IEC 61439-2
Product Certifications	ASEFA

Complementair

Ingang Kabel	Uitgesneden platen 0,36 mm boven- of onderkant 167 mm Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 267 mm
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Oppervlakte Afwerking	Mat Glad
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	600 mm
Height	150 mm
Net Weight	0,84 kg

Functionele Unit[illegible]

klemmenafdekkap 10 0,36 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange
klemmenafdekkap 10 0,36 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange
klemmenafdekkap 13 0,31 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange
klemmenafdekkap 13 0,31 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange
klemmenafdekkap 13 0,31 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange
klemmenafdekkap 13 0,31 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	15,200 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	840,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	12,560 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	50,240 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- ✓

Reach Vrij Van Svhc
- ✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen
- ✓

Kwikvrij
- ✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja
- ✓

Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product