


Productinformatieblad

Specificaties



Prisma G - Verzonken grondplaat - Geperforeerd - Breedte: 300mm - 4 modules

03176

 Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

 Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430031765

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G
Product Or Component Type	Montageplaat
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G kabelgoot
Beschrijving Behuizing/ Cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Beschrijving Montageplaat	Verdiept gegroefd
Aantal Verticale Modules	4 module(s) in 300 mm Breedvloerstaande goot 4 module(s) in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
Standards	IEC 61439-2
Product Certifications	ASEFA

Complementair

Oppervlakte Afwerking	Gegalvaniseerd
Width	300 mm
Height	200 mm
Net Weight	0,33 kg
Functionele Unit	300 mm Prisma G vloerstaande goot 4 12,5 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage 4 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	19 cm
Package 1 Length	21,5 cm
Package 1 Weight	330 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product