


Productinformatieblad

Specificaties



Prisma - Afdekplaat voor wisselschakelaar INS/INV 250 , 600/650mm, 5 modules

03235

Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430032359

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G Prisma P
Product Or Component Type	Frontpaneel
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
Type Frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd Apparaat	Compact: vast INS250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Compact: vast INV250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
Beschrijving Polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronomwisseling verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV250 bronomwisseling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV250 bronomwisseling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INV250 bronomwisseling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INV250 bronomwisseling verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving Behuizing/ Cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
Aantal Verticale Modules	5
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product Certifications	ASEFA
Materiaal	Staal
Oppervlakte Afwerking	Mat Glad
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Colour	Wit (RAL 9001)
Height	250 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Width	500 mm
Net Weight	0,76 kg
Quantity Per Set	Set van 1
Breedte Behuizing/Cel	650 mm 400 mm Prisma P cel compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm Prisma P cel compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm Prisma P cel compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm Prisma P cel compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	770,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	7,92 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	32,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	23,76 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- ☒ Reach Vrij Van Svhc
- ☒ Vrij Van Giftige Zware Metalen
- ☒ Kwikvrij
- ☒ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)
- ☒ Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product