



Prisma P/G - Afdekplaat voor NSX 100-250 plug-in met hendelbediening, 4 modules

03290

Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430032908

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G
Product Or Component Type	Frontpaneel
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Type Frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd Apparaat	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
Beschrijving Polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie
Werkingspositie	Horizontaal

Complementair

Beschrijving Behuizing/ Cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
Aantal Verticale Modules	4
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product Certifications	ASEFA
Oppervlakte Afwerking	Glad Mat
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9001)
Height	200 mm
Net Weight	0,8 kg
Quantity Per Set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Breedte Behuizing/Cel	600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
-----------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	786,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22,7 cm
Package 2 Length	52,8 cm
Package 2 Weight	8,08 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	20
Package 3 Height	32,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	23,16 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product