



Linergy FM - Multiclip-verdeler 24 modules, 36 snelaansl. -Hulpel. Acti 9 4P 80A

04000

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 4 okt 2021

⚠ Niet meer leverbaar

EAN Code: 3606480161131

Hoofd

Range	Linergy
Range Of Product	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Product Or Component Type	Apparaatvoeding
Product Name	Linergy FM
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma Pack 250
Compatibiliteit Product	Spacial kasten
Ip-Beschermingsgraad	IP20

Complementair

Mounting Support	DIN-rail Volle achterplaat Gegroefde achterplaat
Mounting Mode	Clip-on Met schroeven
Geïnstalleerd Apparaat	modulair apparaat
Poles Description	3P + N
Ue Toegekende Bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Ie Toegekende Bedrijfstrom	80 A
In Toegekende Stroomsterkte	80 A bij 40 °C
Ipk Nominale Piekstroom Weerstand	12 kA
I²T Bij Activering	2400000 A².s
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem25 mm² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem35 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 18 x 4...6 mm² Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...6 mm²
Aantal Modules Van 9 Mm	48
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	24
Net Weight	0,902 kg
Colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Normen	IEC 61439-1, in Prisma
	IEC 61439-2, in Prisma
	IEC 60947-7-1
Product Certifications	ASEFA

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc

 Vrij Van Giftige Zware Metalen

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Halogeenvrij Product

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.