



Acti9 - verdeelblok - Voor Acti9 voeding van onder - 4P - 63A/100A

04040

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 10 okt 2022

EAN Code: 3606480088209

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Linergy
Range Of Product	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Product Or Component Type	Distributieblok
Product Name	Linergy DX
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Compatibiliteit Product	Spacial kasten
Ip-Beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Location Of Connection	Bovenzijde
Mounting Support	DIN-rail
Poles Description	4P
Ue Toegekende Bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Ie Toegekende Bedrijfstroom	63 A bij 40 °C
In Toegekende Stroomsterkte	63 A bij 40 °C
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem16 mm² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem25 mm² (stijf) Distributie: veerklem (fase) , 12 x 2,5...6 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 12 x 2,5...6 mm² (stijf) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 x 2,5...6 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 x 2,5...6 mm² (stijf)
Aantal Modules Van 9 Mm	8
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	4
Net Weight	0,29 kg

Omgeving

Pollution Degree	3
Weerstand Tegen Gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

Normen	IEC 60947-7-1
	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Product Certifications	ASEFA

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	320 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.