


# Productinformatieblad

Specificaties



## Linergy BS - Meertraps stroomverdeler 4P - 250A - rail 20x5mm - 25 aansl.

04053

Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430040538

### Hoofd

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Range                     | Linergy                                                |
| Range Of Product          | Linergy                                                |
| Product Or Component Type | Meertraps distributieblok                              |
| Product Name              | Linergy BS                                             |
| Bereik Compatibiliteit    | Prisma Prisma G behuizing<br>Prisma Prisma P behuizing |
| Compatibiliteit Product   | Spacial kasten                                         |
| Ip-Beschermingsgraad      | IPxx B                                                 |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting Support                       | Volle achterplaat<br>Prisma rechtopstaand                                                                              |
| Mounting Mode                          | Horizontaal<br>Verticaal                                                                                               |
| Poles Description                      | 4P                                                                                                                     |
| Ue Toegekende Bedrijfspanning          | 440 V AC                                                                                                               |
| [Ui] Rated Insulation Voltage          | 750 V AC                                                                                                               |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV                                                                                                                   |
| Ie Toegekende Bedrijfstroom            | 250 A                                                                                                                  |
| In Toegekende Stroomsterkte            | 250 A bij 40 °C                                                                                                        |
| Icw Korte Duurstroom                   | 13 kA voor 1 s                                                                                                         |
| Ipk Nominale Piekstroom Weerstand      | 30 kA                                                                                                                  |
| I²T Bij Activering                     | 169000000 A².s                                                                                                         |
| Dwarsdoorsnede Rail                    | 20 x 5 mm                                                                                                              |
| Aansluitingen - Aansluitklemmen        | Voeding: krimpshoens50 mm²<br>Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm<br>Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1...50 mm² |
| Height                                 | 235 mm                                                                                                                 |
| Width                                  | 470 mm                                                                                                                 |
| Depth                                  | 115 mm                                                                                                                 |
| Net Weight                             | 3,2 kg                                                                                                                 |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Normen                 | IEC 61439-2<br>EN/IEC 61439-1 |
| Product Certifications | ASEFA                         |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 15,5 cm |
| Package 1 Width              | 26 cm   |
| Package 1 Length             | 55 cm   |
| Package 1 Weight             | 3,11 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Duurzaamheid



Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie   RoHS/REACH

Well-being prestaties

|   |                                   |                    |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| ✓ | Reach Vrij Van Svhc               |                    |
| ✓ | Vrij Van Giftige Zware Metalen    |                    |
| ✓ | Kwikvrij                          |                    |
| ✓ | Informatie Over Rohs-Vrijstelling | <a href="#">Ja</a> |

Certificeringen en normen

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu-Richtlijn Rohs     | Voldoet<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                   |
| Rohs-Regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)                                      |
| Milieu Profiel        | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                                                                   |
| Weee                  | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |