


Productinformatieblad

Specificaties



Linergy BS - Meertraps stroomverdeler 4P - 630A - rail 32x5mm - 25 aansl.

04055

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

⚠ Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430040552

Hoofd

Range	Linergy
Range Of Product	Linergy
Product Or Component Type	Meertraps distributieblok
Product Name	Linergy BS
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P behuizing
Compatibiliteit Product	Spacial kasten
Ip-Beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting Support	Gegroefde achterplaat Prisma rechtopstaand Volle achterplaat
Mounting Mode	Verticaal Horizontaal
Poles Description	4P
Ue Toegekende Bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	750 V AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Ie Toegekende Bedrijfstroom	630 A
In Toegekende Stroomsterkte	630 A bij 40 °C
Icw Korte Duurstroom	25 kA voor 1 s
Ipk Nominale Piekstroom Weerstand	40 kA
I²T Bij Activering	625000000 A².s
Dwarsdoorsnede Rail	32 x 8 mm
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Voeding: krimpshoens 50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 32 x 8 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1...50 mm²
Height	235 mm
Width	470 mm
Depth	115 mm
Net Weight	5,6 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Normen	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Product Certifications	ASEFA

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	26 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	5,61 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- ✓

Reach Vrij Van Svhc
- ✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen
- ✓

Kwikvrij
- ✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.