

Productinformatieblad

Specificaties



Aanvullend blok - 35mm² - 3P - Accessoires Linergy DP rail 250 A

04155

! Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

EAN Code: 3303430041559

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Linergy
Range Of Product	Linergy
Product Or Component Type	Distributieblok
Product Name	LINERGY DP
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma P behuizing Prisma Prisma G behuizing Linergy LINERGY DP distributieblok
Categorie Toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Ip-Beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting Support	Montageplaat
Geïnstalleerd Apparaat	EasyPact: CVS100...250 Compact: NSX100...250 Compact: INV100...250 Compact: INS100...160 Compact: INS250
Poles Description	3P
Ue Toegekende Bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	750 V AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Ie Toegekende Bedrijfstroom	250 A bij 40 °C
Icw Korte Duurstroom	8,5 kA voor 1 s
Ipk Nominale Piekstroom Weerstand	30 kA
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting 120 mm ² Distributie: schroefaansluitblok, 2 x 35 mm ²
Net Weight	0,235 kg

Omgeving

Pollution Degree	3
Overvoltage Category	III
Weerstand Tegen Gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, in Prisma IEC 61439-2, in Prisma

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Product Certifications	ASEFA
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.