

Productinformatieblad

Specificaties



IH - Mechanische schakelklok - 24uur/7dagen - 2 Kanalen - Met gangreserve

15366

Niet meer leverbaar sinds: 20 jun 2022

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430153665

Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product Name	ACTI9 IH
Device Short Name	IH
Product Or Component Type	Mechanische tijdschakelaar
Aantal Kanalen	2
Beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

Device Application	Gebouw
Type Last	Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis 1 x conventioneel 58 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 10 x conventioneel 58 W Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuis 10 x conventioneel 58 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 15 x conventioneel 40 W Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuis 15 x conventioneel 40 W Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis 2 x conventioneel 40 W 230 V AC halogeenlamp 1100 W 230 V AC gloeilamp 1100 W Dubbelgemonteerde fluorescentiebuis 3 x conventioneel 2 x 100 W Dubbelgemonteerde fluorescentiebuis 5 x conventioneel 2 x 58 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 6 x conventioneel 100 W Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuis 6 x conventioneel 100 W
Cyclusduur	24 uren + 7 dagen
Max Aantal Schakelingen	16 aan - 16 uit + 7 aan - 7 uit
Minimale Intervalduur	45 min + 12 u
Type Instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
Stroomverbruik In Va	2,5 VA
Maximale Schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue Toegekende Bedrijfspanning	230 V AC - 15...10 % bij 50 Hz
Levensduur Batterij	6 yr
Back-Uptijd	150 u tijd en programma opslag
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	6
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefklemmen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Width	54 mm
Height	82 mm
Depth	66 mm
Net Weight	0,223 kg

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	-20...55 °C
Ip Beschermingsgraad	Aansluitklemmen: IP20 B

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	240 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur