



NG125MA - Installatieautomaat 3P
- In=4A - MA-Karakteristiek

18879

EAN Code: 3303430188797

Prijs: 277,50 EUR

Hoofd

Range Of Product	NG125
Range	Acti 9
Product Name	Acti9 NG125LMA
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Short Name	NG125LMA
Device Application	Motor
Poles Description	3P
Number Of Protected Poles	3
[In] Rated Current	4 A bij 40 °C
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Magnetisch
Curve Code	MA
Breaking Capacity	100 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 40 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 50 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	A conform aan IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-2

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit	12 x In
Ics Dienst Onderbrekingsvermogen	75 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conform aan EN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen Handmatige uitschakeltest

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Local Signalling	Uitschakelindicator AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	JA
Aantal Modules Van 9 Mm	9
Height	103 mm
Depth	81 mm
Width	81 mm
Net Weight	0,72 kg
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	10000 cycles
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Beschrijving Vergrendelingsopties	Hangslotvergrendeling geïtegreerd
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen1,5...50 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel
Wire Stripping Length	20 mm
Tightening Torque	3,5 N.m
Earth-Leakage Protection	Apart blok

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-2
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK05 conform aan EN/IEC 62262
Pollution Degree	3 conform aan IEC 60947-2
Overvoltage Category	IV
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-30...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	12,9 cm
Package 1 Weight	749,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	14,326 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur