

Productinformatieblad

Specificaties



NG125NA - Lastscheider 4P - In=125A

18896

EAN Code: 3303430188964

Prijs: 585,20 EUR

Hoofd

Range	Acti9
Product Name	Acti 9 NG125NA
Product Or Component Type	Lastscheider
Device Short Name	NG125NA
Device Application	Maken en breken onder belasting Distributie
Poles Description	4P
Neutral Position	Links
Number Of Protected Poles	4
Utilisation Category	AC-22A conform aan IEC 60947-3 AC-22B conform aan IEC 60947-3 AC-23B conform aan IEC 60947-3
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-3

Complementair

Ie Toegekende Bedrijfstroom	125 A bij 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	500 V AC 50/60 Hz
Icm Onderbrekingsvermogen	2 kA lastscheider alleen
Icw Korte Duurstroom	1,5 kA gedurende 50 ms conform aan IEC 60947-3
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conform aan IEC 60947-3
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Handmatige uitschakeltest Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie Uitschakelindicator
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	12
Height	103 mm
Width	108 mm
Depth	81 mm
Net Weight	0,96 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Colour	Zwart
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	A: 1000 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3 Categorie B: 200 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Locking Options Description	Hangslotvergrendeling geïtegreerd
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 16...70 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 10...50 mm² flexibel
Wire Stripping Length	Vermogenskring: 20 mm for boven- of onderkant connection
Tightening Torque	Vermogenskring: 6 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
Product Certifications	VDE
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 IP40 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK05
Pollution Degree	3 conform aan IEC 60947-3
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Ambient Air Temperature For Operation	-10...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	12,200 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	1,042 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,983 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur