



Vigi NG125 - Aardlekelement 4P - In=63A - 30 mA - Type A

19015

EAN Code: 3303430190158

Prijs: 411,10 EUR

Hoofd

Product Or Component Type	Add-on aardlekschakelaars
Device Short Name	Vigi NG125
Poles Description	4P
[In] Rated Current	63 A
Network Type	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type A

Complementair

Locatie Eenheid In Systeem	Vertrekker
Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie Uitschakeling Differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conform aan IEC/EN 60947-2
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische Aansluiting Op Mcb	Met schroeven
Aantal Modules Van 9 Mm	9
Height	118 mm
Width	189 mm
Depth	81 mm
Net Weight	0,45 kg
Electrical Durability	10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2
Connections - Terminals	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1,5...50 mm² stijf
Wire Stripping Length	20 mm
Tightening Torque	3,5 N.m

Omgeving

Standards	IEC/EN 60947-2:Bijlage B
Ip-Beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Pollution Degree	3 conform aan IEC/EN 60947-2
Elektromagnetische Compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	571,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.