



MN - Minimumspanningsspoel - 230-240V AC - NG125 Hulpelementen

19067

EAN Code: 3303430190677

Prijs: 83,45 EUR

Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product Or Component Type	Onderspanning uitschakelspoel
Device Short Name	MN
Spanning Stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz
Control Type	Standaard
Aantal Modules Van 9 Mm	2

Complementair

Bereik Compatibiliteit	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti9 NG125LMA Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 NG125
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
Local Signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Height	113 mm
Width	32 mm
Depth	78 mm
Net Weight	0,134 kg
Electrical Durability	10000 cycles conform aan EN/IEC 60947-5-1
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm² - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm² - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm² - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Wire Stripping Length	9 mm 10 mm
Tightening Torque	1 N.m
Compatibility Code	MN

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
-----------	------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Product Certifications	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Ip Beschermingsgraad	IP20 B conform aan EN/IEC 60947-5-1 IP4 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution Degree	3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Overvoltage Category	II
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	11,3 cm
Package 1 Weight	128 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11,3 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	829 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,962 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist