



P25M - Motorbeveiligingsschakelaar
3P - In=0,40A

21102

EAN Code: 3303430211020

Prijs: 93,50 EUR

Hoofd

Range Of Product	P25M
Range	Acti9
Product Name	P25M
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Short Name	P25M
Device Application	Motor
Poles Description	3P
Number Of Protected Poles	3
[In] Rated Current	0,4 A
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	K
Utilisation Category	AC-3 conform aan IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-2

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit	12 x In
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen Handmatige uitschakeltest
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	5
Height	89 mm
Width	45 mm
Depth	70 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Net Weight	0,26 kg
Electrical Durability	AC-3: 100000 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Locking Options Description	Hangslotvergrendeling geïtegreerd
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Klemaansluitklem2 kabel(s) 1...6 mm² stijf Klemaansluitklem2 kabel(s) 1...6 mm² flexibel
Tightening Torque	1,7 N.m
Earth-Leakage Protection	Zonder

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-2
Product Certifications	NEMKO CEBEC FIMKO DEMKO SEMKO
Overvoltage Category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60947-2
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	231,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,848 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs [Voldoet aan vrijstellingen](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Weee [Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.](#)

Circulair Profiel [Geen specifieke recycling vereist](#)