

Productinformatieblad

Specificaties



modulaire automaat Multi 9 - C60L - 4 polen - 0,5 A - curve C

25409

! Niet meer leverbaar sinds: 2 dec 2020

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	C60
Range	Multi 9
Product Name	C60
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Short Name	C60L
Device Application	Distributie
Poles Description	4P
Number Of Protected Poles	4
[In] Rated Current	0,5 A bij 40 °C
Network Type	DC AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	C
Breaking Capacity	20 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 50 kA Icu bij 230...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 25 kA Icu bij 400...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 30 kA Icu bij 125 V DC 2P conform aan EN/IEC 60947-2 50 kA Icu bij 125 V DC 3P conform aan EN/IEC 60947-2 60 kA Icu bij <= 250 V DC 4P conform aan EN/IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-2

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
Magnetic Tripping Limit	7...10 x In
Ics Dienst Onderbrekingsvermogen	10 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 25 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 12,5 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
Limitation Class	3 conform aan EN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	NEE
Aantal Modules Van 9 Mm	8
Height	81 mm
Width	72 mm
Depth	73 mm
Net Weight	0,48 kg
Mechanical Durability	20000 cycles
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen16 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen25 mm² stijf
Tightening Torque	Vermogenskring: 2 N.m boven 2 N.m onder
Earth-Leakage Protection	Apart blok
Compatibiliteit Product	C60 toebehoren C60 hulp

Omgeving

Standards	EN 60898 EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	443,707 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Well-being prestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.