



Compact NS630BN 3P - Basis - Vermogenschakelaar - Vast

33220

Niet meer leverbaar sinds: 31 dec 2023

EAN Code: 3303430332206

Levering wordt beëindigd

Hoofd

Range	Compact
Range Of Product	Compact ns 630b...1600
Device Short Name	Compact ns 630bN
Product Or Component Type	Basisframe
Device Application	Distributie
Aantal Polen	3P
In Toegekende Stroomsterkte	630 A bij 50 °C
Ue Toegekende Bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Suitability For Isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Categorie B
[Icu] Nominaal Totaal Kortsluitvermogen	30 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 85 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 50 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 50 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 40 kA Icu bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Prestatieniveau	N 50 kA 415 V AC
Control Type	Rotatiehendel Omschakelen
Mounting Mode	Vast

Complementair

Ui Toegekende Isolatiespanning	800 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conform aan IEC 60947-2
Ics Nominale Werking Uitschakelvermogen Kortsluiting	30 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 (handmatige bediening) 40 kA bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 (handmatige bediening) 50 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 (handmatige bediening) 50 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 (handmatige bediening) 50 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 (handmatige bediening)
Icw Korte Duurstroom	19,2 kA 1 s conform aan IEC 60947-2
Geïntegreerde Instant Beveiliging	40 kA
Mechanische Duurzaamheid	10000 cycles conform aan IEC 60947-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Electrical Durability	2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conform aan IEC 60947-2 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conform aan IEC 60947-2 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conform aan IEC 60947-2 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conform aan IEC 60947-2
Vermogensverliezen Per Pool	10 W
Mounting Support	Achterplaat
Connection Pitch	70 mm
Type Bescherming	Zonder beveiliging
Hoogte (H)	327 mm
Breedte (W)	210 mm
Diepte(D)	147 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-2
Product Certifications	LCIE ASTA ASEFA
Pollution Degree	3 conform aan IEC 60947
Ip Beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23,0 cm
Package 1 Width	37,0 cm
Package 1 Length	39,5 cm
Package 1 Weight	11,231 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur