

Productinformatieblad

Specificaties



Micrologic 5.0A 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-1600 Uitrijd.

33532

EAN Code: 3303430335320

Hoofd

Range	ComPacT
Range Of Product	Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie
Product Or Component Type	Trip unit
Naam Uitschakeleenheid	MicroLogic 5.0 A
Trip Unit Technology	Elektronisch
Bereik Compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NS630b...1600
Device Application	Distributie
Aantal Polen	3P 4P
Beschrijving Beveiligde Polen	3t + N/2 4t 3t
Beschermfuncties Uitschakeleenheid	Selectieve beveiliging
Type Bescherming	for kortstondige kortsluitbeveiliging for long-time kortsluitbeveiliging for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Verhouding Uitschakelingseenheden	630 A bij 50 °C 800 A bij 50 °C 1000 A bij 50 °C 1250 A bij 50 °C 1600 A bij 50 °C
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Montagemodus Vermogensschakelaar	Uittrekken

Complementair

Ir Type Instelling Grens Lange Uitschakelvertraging (Thermische Beveiliging)	9 mogelijke instellingen
[Ir] Aanpassingsgamma Lange Termijn Beveiliging Pick-Up	0.4...1 x In
Type Instelling Landurige Vertraging	9 mogelijke instellingen
Tr Instelling Langdurige Beveiliging	0,7...16,6 s bij 7.2 x Ir 0,7...24 s bij 6 x Ir 12,5...600 s bij 1.5 x Ir
Thermisch Geheugen	20 mn
Type Instelling Korstondige Afname (Isd)	9 mogelijke instellingen
Isd Instelbereik Kortstondige Bescherming Pick-Up	1.5...10 x Ir

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type Instelling Kortstondige Bescherming En Vertraging (Tsd)	Verstelbaar
[Tsd] Aanpassingsgamma Voor Korte Tijdsvertraging	0...0,4 s I²t=off 0,1...0,4 s I²t=on
li Type Instelling Ogenblikkelijke Afname	9 mogelijke instellingen
li Instelbereik Momentopname	2...15 x In Uit
Earth-Leakage Protection	Zonder
Zone Selectieve Vergrendelings-Zsi	Met
Lokale Signalering	voor elektrische storing: 3 LED (rood) voor interne fout: 1 LED (rood)
Type Display	Digitale weergave
Type Meting	Ampèremeter
Datacommunicatie	Aflezen van metingen Beveiligings- en alarminstellingen

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	7,9 cm
Package 1 Length	21,6 cm
Package 1 Weight	368,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur