

Productinformatieblad

Specificaties



Switch disconnecter, MasterPact NW63HH, 6300A, 220kA/440VAC 50/60Hz (Icm), 3 poles, drawout

46142

EAN Code: 3606485444178

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	MasterPacT
Product Name	Masterpact NW
Product Or Component Type	Lastscheider
Device Short Name	MasterPact NW63
Naam Lastschakelaar	MasterPact NW63HH
Device Application	Bescherming
Poles Description	3P
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Ie Toegekende Bedrijfstrom	AC-23A: 6300 A AC 50/60 Hz 690 V
Ui Toegekende Isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	12 kV conform aan IEC 60947-3
Icm Onderbrekingsvermogen	220 kA 690 V AC bij 50/60 Hz
Ue Toegekende Bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Breaking Capacity Code	HH
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-3
Contact Position Indicator	Ja
Zichtbare Breuk	Nee
Pollution Degree	4 conform aan IEC 60664-1

Complementair

Control Type	Drukknop
Mounting Mode	Uittrekken
Mounting Support	Frame
Werkingssnelheid	10 cyc/u maximum
Icw Korte Duurstroom	100 kA gedurende 1 s conform aan IEC 60947-3 100 kA gedurende 3 s conform aan IEC 60947-4
Mechanische Duurzaamheid	10000 cycles met onderhoud conform aan IEC 60947-3
Electrical Durability	AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-3
Connection Pitch	230 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Height	352 mm
Width	442 mm
Depth	297 mm
Net Weight	160 kg
Geïntegreerde Instant Beveiliging	75 kA

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	ASEFA
Ip Beschermingsgraad	IP30
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	479,0 cm
Package 1 Width	395,0 cm
Package 1 Length	786,0 cm
Package 1 Weight	225,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur